


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #19-342 3-4 JOURS



1



€80,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€80,00

Qté 11+

€70,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Densité (g/cm³):
2.52

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT KG2
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Température d'Utilisation (°C): 300 Maximum
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 605
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: IR Cut-Off Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2700
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
