

Filtres Passe-Bas Thermo-Absorbants en Verre Coloré SCHOTT KG2, 50 x 50 mm, 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-548** ☒ En Stock

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€90,00
Qté 11+
€80,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité (g/cm³):
2.52

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT KG2
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Longueur (mm): 50.00
Température d'Utilisation (°C): 300 Maximum
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 605
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: IR Cut-Off Filter
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2700
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner