


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-550** ☒ En Stock



1



€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€90,00

Qté 11+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Densité (g/cm³):  
2.52

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">SCHOTT KG3</a>      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Heat Absorbing Glass |
| <b>Longueur (mm):</b><br>50.00                                    |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>300 Maximum             |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                    |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                               |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>581                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00 ±0.1                               |
| <b>Type:</b><br>IR Cut-Off Filter                                 |
| <b>Largeur (mm):</b><br>50.00                                     |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.2                     |
| <b>Facteur de Réflexion P<sub>d</sub>:</b><br>0.92                |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>300 - 2700               |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |