

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT NG3, 165 x 165 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT NG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock **#16-921** ☐ En Stock

-

1

+

€338,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€338,00

Qté 11+

€305,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.44

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG3](#)

Longueur (mm): 165.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Gray
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Température de Transformation (°C): 462
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Neutral Density Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.92

Conformité réglementaire

Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner