

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



SCHOTT NG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-922 3-4 JOURS



1



€283,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€283,00

Qté 11+

€255,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):  
2.43

Numéro de Verre/Filtre:  
[SCHOTT NG4](#)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Longueur (mm):</b><br>165.00                       |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                        |
| <b>Couleur:</b><br>Gray                               |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.51 |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>483     |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>4.50 ±0.5                   |
| <b>Type:</b><br>Neutral Density Filter                |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>VIS                        |
| <b>Largeur (mm):</b><br>165.00                        |
| <b>Bords:</b><br>Break Edges                          |
| <b>Facteur de Réflexion <math>P_d</math>:</b><br>0.92 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |