

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)



Stock #16-934 3-4 JOURS



1



€263,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€263,00

Qté 11+

€236,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.65

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG645
Longueur (mm): 165.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Red
Indice de Réfraction n_d: 1.52
Température de Transformation (°C): 519
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.92

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
