

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT RG9, 12,5 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #16-457 3-4 JOURS

- 1 + **€32,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
726.00

Densité (g/cm³): 2.58
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG9
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n_d: 1.52
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 519
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
