



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#16-357** ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00
Qté 11+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):

12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

355.00

Densité (g/cm³): 2.77
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT UG1
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 603
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--