

# Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT UG1, 50 x 50 mm, 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-449** ☐ En Stock

-

1

+

**€88,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €88,00                           |
| Qté 11+                          |
| €78,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):  
355.00

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.77                              |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT UG1</a> |
| Longueur (mm):<br>50.00                               |
| Traitement:<br>Uncoated                               |
| Couleur:<br>Black                                     |
| Indice de Réfraction n <sub>d</sub> :<br>1.54         |
| Qualité de Surface:<br>60-40                          |
| Température de Transformation (°C):<br>603            |
| Épaisseur (mm):<br>2.00 ±0.2                          |
| Type:<br>Bandpass Filter                              |
| Longueur d'Onde:<br>UV                                |
| Largeur (mm):<br>50.00                                |
| Biseau:<br>Protective as needed                       |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |