



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #14-450 ☐ En Stock



1



€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):  
355.00

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.77                              |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">SCHOTT UG1</a> |
| <b>Longueur (mm):</b><br>50.00                               |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                               |
| <b>Couleur:</b><br>Black                                     |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.54           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                          |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>603            |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00 ±0.2                          |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                              |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>UV                                |
| <b>Largeur (mm):</b><br>50.00                                |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |