



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #16-372

3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€47,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):

12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

325.00

Densité (g/cm³): 2.92
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT UG11
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 545
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
