

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



SCHOTT VG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-946 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€271,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€271,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.85

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT VG20](#)

Longueur (mm):
165.00

Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Température de Transformation (°C): 390
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.91

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
