

Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT VG20, 50 x 50 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-445** ☐ En Stock

- 1 +

€170,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€170,00
Qté 11+
€152,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
500.00

Densité (g/cm³): 2.85
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT VG20
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Indice de Réfraction n _d : NA
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 390
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner