

Petite Plateforme de Base



Small Platform Base, #53-009

Stock **#53-009** **9 In Stock**

- 1 + €337⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|--------|-----------------------|
| Qté 1+ | €337,00 prix unitaire |
|--------|-----------------------|

| | |
|------------|----------------------------------|
| Need More? | Demande de Devis |
|------------|----------------------------------|

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Imaging System Base **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

279.40 **Longueur (mm):**

11.0 **Longueur (pouces):**

Largeur (mm):

330.20

13.0 Largeur (pouces):

12.70 Épaisseur (mm):

0.5 Épaisseur (pouces):

Anodized Aluminum Construction:

8.00 Poids (lbs):

Filetage & montage

(1) 3/4"-16 Tapped, (17) 1/4"-20 Tapped Filetage:

Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:

Description produit

- Grand choix de bases disponibles
- Bases autonomes ou compatibles avec paillasse
- Conçues pour une Utilisation avec des [Tiges en Acier Inoxydables](#) de 0,75" de Diamètre
- [Montures de Focalisation à Crémaillère](#) et [Accessoires](#) également disponibles

Les Bases du Système d'Imagerie sont disponibles pour construire des systèmes d'imagerie à l'aide de nos tiges de montage de 0,75" (19,05 mm) de diamètre et 16 TPI. La grande plateforme de la station de travail et la petite base de plateforme disposent d'un pied en sorbothane permettant de réduire les vibrations indésirables. La base circulaire dispose d'un poids supplémentaire pour une meilleure stabilité. La Platine Adaptatrice Universelle dispose de fentes permettant de la monter facilement aux [tables optiques](#). Les Bases de Systèmes d'Imagerie sont disponibles pour une variété de besoins de montage et de construction de systèmes.

Informations techniques

