

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Platine à Entraînement par Vis-Mère de Petite Taille, Axe X



Stock #36-035 **11 In Stock**

- 1 + €241⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€241,00 prix unitaire
Qté 10+	€212,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Linear (X)

Guide System:

Dovetail

Taille de Plateau (mm):

24 x 30

Course (mm):

10 (±5)

Filetage au Centre:

5.8mm Thru

Construction:

Brass

Pas de Vis-Mère (mm):

0.5

Capacité de Charge (kg):

3.5

Poids (kg):

0.11

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:

Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:

(6) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Contains SVHC\(s\)](#)

Description produit

- Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
- Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
- Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

Les Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou sont parfaits pour divers besoins de positionnement qui nécessitent des capacités de charge élevées. Chaque plateau comporte un actionnement à vis écrou et des molettes de verrouillage qui garantissent la position du plateau. Une platine adaptatrice supérieure ([#58-290](#)) est disponible pour les grands modèles de filetage M6 et 1/4-20, de manière à accepter directement les tiges ou les supports de tige. Les grands modèles disposent d'une plaque de base en aluminium pour une intégration facile.

Informations techniques

