

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

## Monture pour Barre Lumineuse de Smart Vision Lights, 75 mm



Stock #90-438 **NOUVEAU** 1 In Stock

⊖ 1 ⊕ €77<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€77,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:  
BKT0026

Fabricant:  
Smart Vision Lights LLC

### Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):  
-10° to +40°

## Description produit

- Barres lumineuses compactes disponibles en longueurs de 45 mm ou 75 mm
- Fournissent jusqu'à 73.000 (version de 75 mm) et 44.000 lux (version de 45 mm) avec stroboscope
- Disponibles en longueurs d'onde blanche, bleue, verte, rouge ou infrarouge
- Idéales pour les applications d'imagerie à espace limité

Les Mini-Barres Lumineuses LM de Smart Vision Lights sont des éclairages linéaires compacts conçus pour fournir une lumière intense dans les applications où l'espace est restreint. Elles sont conformes à la norme IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau. Ces éclairages sont disponibles en longueurs de 45 ou 75 mm dans les longueurs d'onde suivantes : blanc, bleu (470 nm), vert (530 nm), rouge (635 nm) ou IR (850 nm). La technologie Multi-Drive™ intégrée permet à ces éclairages de fonctionner en mode continu pour un fonctionnement standard ou en mode stroboscopique pour les besoins de vitesse élevée ou de luminosité accrue. Il est recommandé d'utiliser les Mini-Barres Lumineuses LM Smart Vision Lights à une distance de travail de 100 à 1000 mm. Des supports de montage optionnels sont vendus séparément et peuvent être utilisés pour configurer les lumières en formation quadruple afin d'éclairer une plus grande zone.