

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

## Ecrous au Dos, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs



Stock **#56-342** 20+ In Stock

-

1

+

€140<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €140,00 prix unitaire            |
| Qté 5-9           | €124,30 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €114,80 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Adjustable - Tip-Tilt | Type:           |
| Square or Rectangular | Type d'Optique: |

### Propriétés physiques et mécaniques

|      |             |
|------|-------------|
| 0.06 | Poids (kg): |
|------|-------------|

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Construction:<br>Black Anodized Aluminum, Stainless Steel |                            |
| ±5                                                        | Angle d'Inclinaison (°):   |
| ±5                                                        | Angle d'Inclinaison (°):   |
| Back                                                      | Adjustment Screw Position: |
| 0.25                                                      | Resolution (mm):           |

Filetage & montage

|                                       |
|---------------------------------------|
| Taille des optiques compatibles (mm): |
| 3.0 - 25.4                            |

Conformité réglementaire

|                             |
|-----------------------------|
| RoHS 2015:                  |
| Dispensé                    |
| Certificate of Conformance: |
| Visionner                   |
| Reach 247:                  |
| Contains SVHC(s)            |

Description produit

- Contrôle d'inclinaison à deux axes
- Surface de montage de 25 mm carrée
- Options d'écrous au dos ou au-dessus
- Options de bases filetées ou fentées
- Aluminium anodisé noir
- **Tiges** et **supports de tiges** requis pour le montage

Ces Montures de Miroirs sont idéales pour l'utilisation dans des espaces restreints. Chacun offre une surface de montage de 25mm. Les écrous d'ajustement ont un filetage 0.25mm pitch pour une fine résolution angulaire. Miroirs de première surface de 25mm carrés ou de diamètre peuvent facilement être positionnés en utilisant notre large gamme d'adhésifs optiques. Les trous de monture métriques permettent une large gamme de solutions d'intégration.

Informations techniques

