

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Stingray F-033C 1/2" CCD Color Camera

See More by [Allied Vision](#)



Stock **#59-923** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€1.071,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.071,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
FireWire.b

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#59-157](#)

Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Stingray
Numéro de Modèle: F-033C
Composante d'Imagerie: Sony ICX414
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/2"
Résolution (MegaPixels): 0.30
Pixels (H x V): 656 x 492
Taille de Pixel, H x V (µm): 9.9 x 9.9
Aire Active, H x V (mm): 6.4 x 4.8
Taux d'Image (fps): 84.00
Profondeur de Pixel: 8/14 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via IEEE-1394 bus
Connecteur: FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie: Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): <3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 120
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: IIDC Standard v1.31
Alimentation: Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

