

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Stingray F-504C 2/3" CCD Color Camera

See More by [Allied Vision](#)



Stock #63-374 3-4 JOURS

1 €3.371,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.371,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
FireWire.b

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#59-157](#)

Tampon d'Image:

128MB
Famille de Caméras: Stingray
Numéro de Modèle: F-504C
Composante d'Imagerie: Sony ICX655
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,456 x2,058
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.5 x 7.1
Taux d'Image (fps): 9.00
Profondeur de Pixel: 8/14 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable Via Software
Connecteur: FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie: Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): <3.9 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 57.5 x44 x29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 120
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: IIDC Standard v1.31
Alimentation: Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme