

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Anneau de Montage de Monture T, 48 mm, trou taraudé M6**



Stock #63-978 **20+ In Stock**

- 1 + €104.<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€104,00 prix unitaire
Qté 5-9	€92,10 prix unitaire
Qté 10-25	€85,30 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Post Mounting Adapter **Function:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

Black Anodized Aluminum (6061 T6) **Construction:**

68.0 **Diamètre Externe (mm):**

20.00      Épaisseur (mm):

48.0      Diamètre Interne (mm):

## Filetage & montage

T-Mount      Type de Filetage:

31.83      Plan de Montage au Centre (mm):

M6 x 1.0      Compatible Post:

## Conformité réglementaire

Conforme      RoHS 2015:

Conforme      Reach 209:

Visionner      Certificate of Conformance:

## Description produit

- Permettent le montage sur tige d'assemblages de systèmes de tubes de monture C, S et T
- Options de montage grâce au trous taraudés de 1/4-20 ou M6
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Anneaux de Montage de Monture C, S et T TECHSPEC® sont dotés d'une fermeture à vis et acceptent des tubes et des barillets de respectivement 30 mm, 16 mm et 48 mm de diamètre extérieur. Ces anneaux sont disponibles avec des filetages de montage taraudés 1/4-20 ou M6 avec une surface de montage plate pour faciliter le montage sur les tiges de bancs optiques. Ces montures sont compatibles avec une grande variété de composants optomécaniques d'Edmund Optics utilisant des filetages C, S ou T. Les Anneaux de Montage de Monture C, S et T TECHSPEC® sont idéaux pour intégrer rapidement les assemblages de systèmes de tubes de monture C, S ou T dans n'importe quel système de paillasse. Une construction anodisée noire réduit les réflexions au sein d'un système.

## Informations techniques

