

TECHSPEC®

Monture Oculaire Monture T, 23 mm de dia.



Stock

#52-302

4 In Stock

-

1

+

€44^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€44,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Eyepiece Mount	
Type d'Optique:	
Eyepiece	
Function:	
Optic Munt (Fixed)	
Diamètre Interne (pouces):	
1.25	

Propriétés physiques et mécaniques

	Longueur (mm):
28.45	
	Longueur Tube d'Extension (mm):
25.0	
	Diamètre Interne (mm):
23.3	
	Diamètre Externe (mm):
48.0	

Filetage & montage

	Type de Filetage:
T-Mount	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T
 - Filetages mâles de monture C et T
 - Construction en aluminium anodisé noir
- Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C et T. Les oculaires sont placés dans le diamètre intérieur des montures où ils sont fixés en place par une vis de blocage. Les montures #03-628 et #53-302 sont conçues pour monter n'importe quel oculaire de microscope de norme DIN (23 mm de diamètre), tandis que la monture #52-303 est conçue pour monter n'importe quel oculaire de télescope de norme américaine (1,25 po/31,7 mm de diamètre). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces montures, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC sont idéales pour intégrer des oculaires de microscope et de télescope utiles et polyvalents dans des systèmes de caméra numériques. Les montures #53-302 et #53-303 ont un filetage mâle et femelle de monture T ; la monture #03-628 n'a qu'un filetage mâle de monture C.