

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Capteur de Puissance PowerMax USB PS19Q 1168343 de Coherent | Puissance Max. de 1 W

See More by [Coherent®](#)



Stock #68-626 3-4 JOURS

1 €2.600,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.600,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
19

Numéro de Modèle:
PS19Q Coherent Part Number: 1168343

Type:
Meterless

Capteur:

Thermopile
Longueur du Câble (m): 2.5
Linéarité (%): ±1
Interface: USB
Calibration Incertaine (%): ±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm): 514
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J): 0.001 - 1
Précision du Mode à Longue Impulsion (%): ±3
Précision de Compensation Spectrale (%): ±1.5
Méthode de Refroidissement: Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 0.5
Temps de Réponse (s): 2
Remarque: Includes a Wedged Quartz Window to Eliminate Thermal Background Radiation and Air Current Effects
Power Range: 100µW - 1W
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2100
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 2.1
Densité de Puissance Maximale Incidente: 50mJ/cm² (10ns, 1064nm)
Puissance Minimum (mW): 0.1
Maximum Power (W): 1
Thermally Stabilized: Yes
Puissance Équivalente de Bruit: 3µW

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner