

Kit d'Embouts Dissipatifs Droits, 8 pièces



Representative Picture of Straight and Bent Probes

Stock **#57-646** **8 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €51⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€51,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
8 straight probes: 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Conformité réglementaire

Conforme

Reach 191:

Conforme

RoHS 2015:

Description produit

- Protection ESD
- Options à crayon et ampoule
- Manipulation de composants à usage général

Les Kits d'Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® à prix économique possèdent des poignées noires dissipatives et sont disponibles avec des ventouses en silicone non marquantes, dissipatrices d'électricité statique ou conductrices. La précision du placement n'est pas aussi grande qu'avec un outil de ramassage à type de crayon, mais le modèle à ampoule est un composant de qualité et répond à toutes demandes pour le prix associé. Il suffit de presser la poignée du Handi-Vac® pour une succion ou de relâcher le bouton du Pen-Vac® pour contrôler l'aspiration. Les Kits d'Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® ont des sondes avec des tiges en acier inoxydable et des raccords en zinc. Les coupelles noires ont un diamètre interne de 0,035" sur le côté du composant et peuvent être directement installées sur la poignée.

Les coffrets Handi-Vac® Kits incluent 4 pointes interchangeable (Diamètre Externe de la Coupelle): 1/8" (une sonde courbée & une droite), 1/4" avec sonde courbée, et 3/8" avec sonde droite. Les coffrets Pen-Vac® incluent 6 pointes, dans les mêmes tailles, chacune avec une sonde courbée et droite.

Les coffrets de pointes sont offerts avec 8 sondes droites: 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (Diamètre Externe de la Coupelle)