

Ecrous Au-Dessus, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs



Stock **#56-344** 20+ In Stock

-

1

+

€186^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€186,00 prix unitaire
Qté 5-9	€164,80 prix unitaire
Qté 10-25	€151,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Tip-Tilt	Type:
Square or Rectangular	Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques	
0.06	Poids (kg):

Construction: Black Anodized Aluminum, Stainless Steel	
±3	Angle d'Inclinaison (°):
±3	Angle d'Inclinaison (°):
Top	Adjustment Screw Position:
0.25	Resolution (mm):

Filetage & montage

3.0 - 25.4	Taille des optiques compatibles (mm):
------------	---------------------------------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Contrôle d'inclinaison à deux axes
- Surface de montage de 25 mm carrée
- Options d'écrous au dos ou au-dessus
- Options de bases filetées ou fentées
- Aluminium anodisé noir
- **Tiges** et **supports de tiges** requis pour le montage

Ces Montures de Miroirs sont idéales pour l'utilisation dans des espaces restreints. Chacun offre une surface de montage de 25mm. Les écrous d'ajustement ont un filetage 0.25mm pitch pour une fine résolution angulaire. Miroirs de première surface de 25mm carrés ou de diamètre peuvent facilement être positionnés en utilisant notre large gamme d'adhésifs optiques. Les trous de monture métriques permettent une large gamme de solutions d'intégration.

Informations techniques

