



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore Hoya U330 (UV), 12 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock #46-095 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 +

€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€41,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.00

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>330.00         |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.78                             |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>140.00            |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">Hoya U330</a> |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass  |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                              |
| <b>Couleur:</b><br>Black                                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                         |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.50                              |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.2                    |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                             |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>UV                               |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br>≤1                         |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>+0/-0.25           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |