

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore Hoya U340 (UV), 50,8 x 50,8 mm

See More by [Hoya](#)



Stock **#46-440** 3-4 JOURS

- 1 +

€169,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€169,00

Qté 11+

€149,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

340.00
Densité (g/cm³): 2.92
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 85.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Longueur (mm): 50.80
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Largeur (mm): 50.80
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner