



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U360 (UV), 50,8 x 50,8 mm

See More by [Hoya](#)



Stock **#46-442** 3-4 JOURS

- 1 +

€169,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€169,00
Qté 11+
€149,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

360.00
Densité (g/cm³): 2.74
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 45.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U360
Substrat: ☐ Colored Glass
Longueur (mm): 50.80
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Largeur (mm): 50.80
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner