

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Pointeur Laser Vert Ultra-Brillant



Ultra-Bright Green Laser Pointer



Stock #55-789 **20+ In Stock**

- 1 + €188⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€188,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Diode **Type de Laser:**

3R **Classe CDRH:**

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
Continuous Battery Use: 3

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
76.5

Diamètre (pouces):
0.51

Longueur (pouces):
5.63

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
532.00

Divergence de Faisceau (mrad):
<1.2

Couleur:
Green

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
5

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
2 AAA Batteries (Included)

Type de Sortie:
Free Space

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Visible Jusqu'à 6.000 Pieds
- Prix Coûtant

Ce pointeur laser vert à prix coûtant est parfait pour des présentations en salle de réunion et en salle de classe. La longueur d'onde de 532nm est à la sensibilité maximale de l'oeil humain, rapportant un faisceau particulièrement vert clair. La diode doublée par fréquence assure des centaines d'heures de fiabilité. L'indicateur mince et lisse opère commodément avec 2 piles AA et inclut un boîtier noir en métal pour la protection et une longévité maximale.