


[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Pointeur Laser Vert Ultra-Brillant



Ultra-Bright Green Laser Pointer



Stock **#55-789** 17 In Stock

-

1

+

€188⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€188,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Type de Laser:	
Diode	
Classe CDRH:	
3R	
Durée de Vie d'Utilisation (heures):	
Continuous Battery Use: 3	

Propriétés physiques et mécaniques	
76.5	Poids (g):
0.51	Diamètre (pouces):
5.63	Longueur (pouces):
Propriétés optiques	
532.00	Longueur d'Onde (nm):
<1.2	Divergence de Faisceau (mrad):
Green	Couleur:
Electrical	
5	Puissance de Sortie (mW):
Connectivité matérielle & interfaçage	
2 AAABatteries (Included)	Alimentation:
Free Space	Type de Sortie:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Visible Jusqu'à 6.000 Pieds
- Prix Coûtant

Ce pointeur laser vert à prix coûtant est parfait pour des présentations en salle de réunion et en salle de classe. La longueur d'onde de 532nm est à la sensibilité maximale de l'oeil humain, rapportant un faisceau particulièrement vert clair. La diode doublée par fréquence assure des centaines d'heures de fiabilité. L'indicateur mince et lisse opère commodément avec 2 piles AAet inclut un boîtier noir en métal pour la protection et une longévité maximale.