

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Universal Power Supply 24V



Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

Stock **#59-433** [CONTACT](#)

-

1

+

€125⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€125,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

3A-183WP24	Numéro de Modèle:
Power Supply	Type d'Éclairage:
ProPhotonix	Fabricant:

Electrical	
0.75	Output Current (A):
Connectivité matérielle & interfaçage	
90 - 264 AC	Tension d'Entrée (V):
24 DC	Tension de Sortie (V):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Accessoires pour Eclairage LED de Haute Intensité
- Le Régulateur de Courant Continu Ajuste l'Intensité des LED
- Dissipateurs Thermiques LED Recommandés

L'alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de nos [Eclairages de Zone LED](#), nos [Anneaux Lumineux LED](#), nos [Spots Lumineux LED](#) et nos [Eclairages Linéaires LED](#).

Le régulateur de courant continu est requis pour le fonctionnement de nos éclairages de zone UVLED et nos spots lumineuxLED. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.