

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup>

Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes, Traitement d’Or Protégé



TECHSPEC<sup>®</sup> Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

Stock **#17-547** [CONTACT](#)

-

1

+

€445<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €445,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Retroreflector

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

90

Ouverture Utile (%):

12.50 and 17.70

Longueur des Côtés (mm):

Précision (°):

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 90 ±10 arcsec                                                                   |                             |
| Propriétés optiques                                                             |                             |
| Protected Gold                                                                  | Traitement:                 |
| Fused Silica                                                                    | Substrat: □                 |
| Qualité de Surface:                                                             |                             |
| 20-10                                                                           |                             |
| Spécification du Traitement:                                                    |                             |
| R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |                             |
| Déviation du Faisceau (°):                                                      |                             |
| 180                                                                             |                             |
| Gamme de Longueur d'Onde (nm):                                                  |                             |
| 700 - 10000                                                                     |                             |
| Conformité réglementaire                                                        |                             |
| Visionner                                                                       | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques

Les Rétroreflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC sont construits en collant deux prismes traités ensemble pour former un toit creux. La conception creuse permet à ces rétroreflecteurs d'être utilisés sur de larges plages spectrales sans perte due à la dispersion ou à l'absorption. La lumière incidente est réfléchie à 180° vers la source avec une grande précision grâce à la tolérance de 90° ± 10 arcsec du toit. Les Rétroreflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC ont une taille de 17,7 x 17,7 mm et peuvent être montés avec les montures [#17-242](#) et [#18-537](#). Ces rétroreflecteurs sont idéaux pour des applications telles que l'interférométrie et les lignes à retard optiques.