


Base en V avec Fermoirs



Stock #03-665 12 In Stock

-

1

+

€305^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€305,00 prix unitaire
Qté 5-9	€269,80 prix unitaire
Qté 10-49	€248,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Type:

Cylindrical Tube

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Construction:

Filetage & montage

5.6 - 67.9	Taille des optiques compatibles (mm):
1/4-20	Compatible Post:

Conformité réglementaire

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:


Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
 - Trou 1/4-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"
- Notre base rugueuse en V est idéale pour supporter la plupart des composants cylindriques. Les six trous 1/4-20 autour de la base sont conçus pour accepter des tiges de fermail. Construction en aluminium anodisé noir. Supporte des diamètres max de 70mm.

Informations techniques



V-Block Base