



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore SCHOTT VG9, 25,4 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#46-053** 3-4 JOURS



1



€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€47,00

Qté 11+

€41,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
526.00

Densité (g/cm³): 2.87
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT VG9
Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

