

Objectif d'Imagerie Zoom VZM™ 450i



Stock **#54-671** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€751,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€751,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
239.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.8 - 1.4mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
12.0 - 1.9mm

Filetage Filtre:

M22.5 x 0.50
Diamètre Max. (mm): 35.00
Poids (g): 405.00
Tolérance Distance de Travail (mm): +3/-4
Résolution, Espace Objet: 30 - 144
Résolution, Espace Image: 40 - 32
Rapport de Zoom: 6.4:1
Type: Zoom Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.7X - 4.5X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 90.00
Monture: C-Mount
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner