White 225mm Compact Light w/ Multi-Drive™

225mm Compact Light

Stock **#23-946** CONTACT

- 1 + **€1.395**,00

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	**€1.395,00** prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
JWL225-MD-WHI

Type d'Éclairage:
LED Illuminator

Fabricant:
Smart Vision Lights LLC

Géométrie:
Ring Light

Mode d'Éclairage:
Constant or Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
230 W x 142 H x 45D (60.40 D Including Connector)

Poids (g):
1496.85

Zone Active (mm):
144.50W x 56.5H

Propriétés optiques

Couleur:
White

Distance de Travail (mm):
500 - 2,000

Electrical

Strobe Duration (µs):
30 - ∞

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
5-pin M12 connector

Tension d'Entrée (V):
24 VDC ± 5%

Filetage & montage

Monture:
T-Slot for M6 Nut

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10° to +40°

Norme Environnementale:
IP65

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit

- Direct Connect and Control via Camera's Trigger Output
- Built-In Multi-Drive™ Technology
- T-Slots for Mounting

Smart Vision Lights Compact Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Multi-Drive™ technology, which offers both continuous operation and OverDrive™ mode, delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10mS. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Visions Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.

;