

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Blanche, 3,75" Éclairage Linéaire à LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-825** [CONTACT](#)



1



€623,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€623,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
LL2912A-WHI-24

Monture:
Via (2) M2 Screws

Température d'Utilisation (°C):

0 to 65
Dimensions (mm): 101 L x61 Wx24 D
Distance de Travail (mm): 25.4
Durée de Vie LED (heures): 100,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Nombre de LEDs: 12.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Line Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)