

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

# Blanche, 6,0" Éclairage Linéaire à LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-826** [CONTACT](#)



1



€745,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€745,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:  
White

Numéro de Modèle:  
LL3024A-WHI-IC

Monture:  
Via (2) M2 Screws

Température d'Utilisation (°C):

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 to 65                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>174 L x 61 W x 24 D                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>25.4                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durée de Vie LED (heures):</b><br>100,000                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Distribution Lumineuse (%):</b><br>±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre de LEDs:</b><br>24.00                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre de Chaînes:</b><br>1.00                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Couverture de Champ (mm):</b><br>6.35 thick                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Maximum Trigger Frequency (Hz):</b><br>30.00                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Strobe Duration (µs):</b><br>30 - 300                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type d'Éclairage:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarque:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                            |
| <b>Fabricant:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Géométrie:</b><br>Line Light                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mode d'Éclairage:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |