

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Blanche, Illuminateur LED Diffus de Zone Etendue

See More by [Advanced Illumination](#)



#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

Stock **#66-867** [CONTACT](#)

- 1 +

€3.024,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.024,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
DL071-WH-IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Poids (lbs): 14.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10
Nombre de LEDs: 24 High Brightness
Longueur du Câble (m): 1.5
Couverture de Champ (mm): 457.2 x 457.2
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Diffuse
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)