

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Éclairage Linéaire LED Blanc



Stock #63-334 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€299,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€299,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00

Hauteur (mm):
11.00

Longueur (mm):
98.00

Filetage: M3
Largeur (mm): 25.00
Durée de Vie LED (heures): 100,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Taille du Spot à 100mm de Distance de Travail (mm): 10.00
Irradiance @ 100mm (W/m²): N/A
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Géométrie: Line Light
Mode d'Éclairage: Strobed or Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
