

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Blanche, Strobe, 6,0 Eclairage Lineaire a LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #83-283 [CONTACT](#)



1



€865,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€865,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
LL3024A-WHII3

Monture:
Via (2) M2 Screws

Température d'Utilisation (°C):

0 to 65
Dimensions (mm): 174 L x 61 W x 24 D
Distance de Travail (mm): 25.4
Durée de Vie LED (heures): 100,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Nombre de LEDs: 24.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Line Light
Mode d'Éclairage: Strobed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)