

Blanche, Strobo, Spot LED Coaxial

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#83-302** CONTACT

- 1 + **€627,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€627,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
SL112-WHI-I3

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Poids (g):

42.5
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10
Nombre de LEDs: 1 High Brightness
Longueur du Câble (m): 1.5
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Spot Light
Mode d'Éclairage: Strobed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)