

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

Équerre à Axe Z pour Platines de 0,125" (A)



#57-247: Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A)

Stock **#57-247** [CONTACT](#)

-

1

+

€111⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€111,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adapter Brackets & Plates

Type:

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner





Certificate of Conformance:

Description produit

- Deux micro-tailles disponibles
- Versions avec rails couverts
- Trois sélections de courses
- Modèles à axes X, XY et XYZ

Les Micro-Plateaux de Positionnement Manuel représentent une avancée dimensionnelle et sont l'un des positionneurs les plus petits disponibles aujourd'hui. La portée à ressort positif assure un mouvement précis et souple sans contre-coup. Précision en ligne droite <2 µm. Comprennent un entraînement à vis-mère fin de 80 TPI. Les séries plus grandes, les plateaux de taille B, sont destinées à des applications à plus grande course et à plus grande charge. Trous de dégagement entièrement compatibles avec des systèmes métriques. Les versions à rail couvert sont légèrement plus larges, mais offrent une protection pour les rails de guidage. Les accessoires permettent le montage de nos sténopés de précision pour les applications de filtrage spatial. Construction en aluminium anodisé avec rails en acier inoxydable.

Informations techniques



NOTE 1
1 CENTER OF 0.5 INCH TRAVEL XY

2.56 HOLE
2 PLACES

1.735

1.350

.285

.960
NOTE 1

.663

.270

.635
NOTE 1

8-32 WITH
Ø.156 THRU

Ø.070 THRU
Ø.104 X .055
4 PLACES

2.370
NOTE 1

.562

80 TPI

KNURL

ALLEN
SOCKET

Units: inches

Manual Micro Positioning Stage #38-533

[illegible]

Manual Micro Positioning Stage #56-417



1.428
NOTE 1

1.035

0.839

0.098

1.428
NOTE 1

0.560

200

0-80 CLEAR
4 PLACES

393
NOTE 1

NOTE
1. CENTER OF 180 INCH TOTAL
TRAVEL XYZ.

0.518
NOTE 1

0.518
NOTE 1

0.393
NOTE 1

2-56 HOLE
2 PLACES

5/16-24 WITH
Ø.275 THRU

0.272

0.600

0.918
NOTE 1

ALLEN
SOCKET

KNURL

80 TPI

Z BRACE

1.828
NOTE 1


1.435

0.424
NOTE 1


Units: inches

Units: inches.


Manual Micro Positioning Stage #56-419




Manual Micro Positioning Stage #56-420



Manual Micro Positioning Stage #56-421



Manual Micro Positioning Stage #56-422



Manual Micro Positioning Stage #56-423

