

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

## Diaphragme à Iris, Ouverture Zéro, Ouverture Max. de 75 mm



Stock #64-506 1 In Stock

-

1

+

€214<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €214,00 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €189,50 prix unitaire            |
| Qté 26+           | €175,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Unmounted

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):

|                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 75.0                                                                                         |                                   |
| 102.0                                                                                        | Diamètre Externe (mm):            |
| Construction:<br>Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel<br>Leaves, Stainless Steel Pins |                                   |
| 3.00                                                                                         | Diamètre Levier (mm):             |
| 14.50                                                                                        | Longueur Levier (mm):             |
| Two Sets of 10                                                                               | Nombre de Feuilles:               |
| 3.5                                                                                          | Espace Entre Couches Levier (mm): |
| 9.10                                                                                         | Épaisseur (mm):                   |

Propriétés optiques

|      |                      |
|------|----------------------|
| 0.00 | Ouverture Min. (mm): |
|------|----------------------|

Conformité réglementaire

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| RoHS 2015:                  | Dispensé         |
| Certificate of Conformance: | Visionner        |
| Reach 247:                  | Contains SVHC(s) |

Description produit

- Extinction totale de la lumière en position fermée
- Tailles des ouvertures jusqu'à 75 mm
- Options montées disponibles

Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro sont conçus et fabriqués en utilisant les mêmes mouvements de haute qualité que nos Diaphragmes à Iris – Série Standard , mais avec l'avantage supplémentaire d'une extinction totale de la lumière. Ce type de contrôle est souvent utilisé dans les systèmes où le signal d'obscurité (bruit de fond) doit être mesuré en vue de la calibration. Pour chaque iris, il y a deux autres lamelles de rechange (non répertoriées dans le tableau) qui ne sont pas visibles. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 12 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 21 à 102 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro comportent deux jeux de lamelles qui sont montées sur des niveaux différents et sont déplacées par un seul levier.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).

Remarque : [Montures de Diaphragmes à Iris](#) vendues séparément.

Informations techniques

| Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | N° stock |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| 102 mm               | 75 mm               | 0 mm                | 9,1 mm      | #64-506  |
| 21 mm                | 12 mm               |                     | 6,2 mm      | #53-906  |
| 29 mm                | 12 mm               |                     | 6,1 mm      | #62-649  |
| 38 mm                | 25 mm               |                     |             | #53-907  |
| 54 mm                | 37 mm               |                     | 7,5 mm      | #53-908  |
| 72 mm                | 50 mm               |                     | 9,1 mm      | #53-909  |
| 37 mm                | 12 mm               |                     | 6,2 mm      | #62-653  |
|                      |                     |                     |             |          |

|       |       |
|-------|-------|
| 54 mm | 25 mm |
| 67 mm | 37 mm |
| 88 mm | 50 mm |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 6,1 mm | <a href="#">#62-654</a> |
| 7,5 mm | <a href="#">#62-655</a> |
| 9,1 mm | <a href="#">#62-656</a> |

