

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Stock #19-708 3-4 JOURS

-

1

+

€1.250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€1.250,00

Qté 6+

€1.000,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:

Uncoated

Substrat: ☐

Zinc Selenide (ZnSe)

Qualité de Surface: 60-40
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Tolérance Angulaire (arcmin): ±10
Ouverture Utile (%): 85.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 18.00
Longueur des Côtés (mm): 12.70
Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviation du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.6 - 18
Planéité de Surface (P-V): 2λ
Numéro de Modèle: ZC-RP-12

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner