Glissières Linéaires à Roulement à Billes

- Précision élevée de la ligne droite
- Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement
- Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	Linear (X)	**Guide System:**	Ball Bearing
Construction:	Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings		

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Manual

Informations techniques

Produits

Mécanisme	Type	Taille de Plateau (pouces)	Hauteur (pouces)	Course (pouces)	Capacité de Charge, Normale (lbs)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Manual	English	2.62 x 2.62	1.00	1	40.0	#37-356	€279,13	3-4 jours
Manual	English	1.75 x 3.00	0.75	2	40.0	#37-361	€256,47	Contact
Manual	English	0.59 x 1.12	0.32	0.5	4.9	#53-849	€208,06	3-4 jours
Manual	English	0.59 x 2.12	0.32	1	10.3	#53-850 Fin de Série Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.	€272,95	3-4 jours
Manual	English	2.62 x 4.00	1.00	2	88	#37-363	€284,28	Contact
Manual	English	2.62 x 5.00	1.00	3	100	#37-364	€310,03	Contact
Manual	English	2.62 x 6.00	1.00	4	123	#37-365	€355,35	3-4 jours

Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com