Edmund

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Pulse 1,2 MP, Caméra pour Microscopie Basler PowerPack

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera

Stock **#34-706** 3-4 JOURS

- 1 + **€569,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€569,00

Prix sur Quantité

Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Microscopy Camera

Fabricant:
Basler

Filetage:

¼-20 (Integrated into Housing)

Tampon d'Image:
Not Specified

Remarque:
Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable

Famille de Caméras:
Pulse

Numéro de Modèle:
Pulse 1.2 MP

Composante d'Imagerie:
ON Semi AR0134

Capteur:
Progressive Scan CMOS

Type d'Obturateur:
Global

Type de Capteur:
1/3"

Résolution (MegaPixels):
1.20

Pixels (H x V):
1,280 x 960

Taille de Pixel, H x V (µm):
3.75 x 3.75

Aire Active, H x V (mm):
4.8 x 3.6

Taux d'Image (fps):
54.00

Contrôle d'Exposition:
Manual and Automatic

Connecteur:
USB 3.0, Micro-B

Alimentation d'Énergie:
Power over USB

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

GPIOs:
N/A

Synchronisation:
Software Trigger or Free-Run

Dimensions (mm):
38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)

Poids (g):
60

Monture:
C/CS-Mount

Housing:
Full

Orientation du Port d'Interface:
Side Panel

Gamme Dynamique (dB):
64.00

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Température de Stockage (°C):
-20 to +80

GPIO Connector Type:
None

Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme