

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bande](#)

Filtres Interférentiels Passe-Bande avec Traitement Traditionnel (400 - 699 nm)



- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications Biomédicales et l'intégration de composants d'instrumentation
- Options de CWL comprises entre [193 et 399 nm](#), 400 et 699 nm et 700 et 1650nm disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Mounted in Black Anodized Ring




Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 0

Traitement: Traditional Coated

Qualité de Surface: 80-50

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	CWL (nm)	FWHM (nm)	Transmission Min. (%)	Gamme de Blocage (nm)	Dimensions (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	400.00	10.00	≥30	200 - 1200	-	#65-617	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	400.00	10.00	≥30	200 - 1200	-	#65-677	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	400.00	50.00	≥55	200 - 1200	-	#65-732	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	400.00	50.00	≥55	200 - 1200	-	#65-741	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	405.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-618	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	405.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-678	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	405.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#86-622	€477,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	410.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-619	€95,79 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	410.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-679	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	415.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-620	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	415.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-680	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	420.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-621	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	420.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-681	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	420.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#86-623	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	430.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-622	€57,47 €95,79 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	430.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-682	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	436.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-623	€95,79 Prix sur Quantité	7 In Stock

25.00	436.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-683	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	436.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#86-998	€477,92 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	440.00	10.00	>45	200 - Far IR	-	#67-764	€95,79 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	440.00	10.00	>45	200 - Far IR	-	#67-831	€177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	440.00	10.00	>45	200 - Far IR	-	#67-898	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	442.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-624	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	442.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#65-684	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	442.00	10.00	≥40	200 - 1200	-	#86-624	€477,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	450.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-625	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	450.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-685	€177,16 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	450.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-999	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	450.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-733	€95,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	450.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-742	€177,16 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	450.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#87-007	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	455.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-626	€95,79 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	455.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-686	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	458.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-627	€95,79 Prix sur Quantité	Contact
25.00	458.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-687	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	460.00	10.00	>50	200 - Far IR	-	#67-765	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	460.00	10.00	>50	200 - Far IR	-	#67-832	€177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock

50.00	460.00	10.00	>50	200 - Far IR	-	#67-899	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	467.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-628	€95,79 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	467.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-688	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	470.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-629	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	470.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-689	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	470.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-625	€477,92 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	480.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-630	€95,79 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	480.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-690	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	480.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#87-000	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	486.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-631	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	486.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-691	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	488.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-632	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	488.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-692	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	488.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-626	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	492.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-633	€95,79 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	492.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-693	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	500.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-634	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	500.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-694	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	500.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-734	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	500.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-743	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock

50.00	500.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#87-008	€477,92 Prix sur Quantité	Contact
12.50	505.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-635	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	505.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-695	€177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	508.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-636	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	508.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-696	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	510.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-637	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	510.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-697	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	510.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#87-001	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	515.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-638	€95,79 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	515.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-698	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	520.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-639	€95,79 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	520.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-699	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	520.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-627	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	532.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-640	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	532.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-700	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	532.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-628	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	535.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-641	€95,79 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	535.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-701	€177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	540.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-642	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	540.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-702	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock

50.00	540.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#87-002	€238,96 €477,92 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.50	546.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-643	€95,79 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	546.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-703	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	546.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-629	€477,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	550.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-644	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	550.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-704	€177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	550.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-630	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	550.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-735	€95,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	550.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-744	€177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	550.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#87-009	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	560.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-766	€57,47 €95,79 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	560.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-833	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	560.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-900	€477,92 Prix sur Quantité	Contact
12.50	568.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-645	€95,79 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	568.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-705	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	570.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-767	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	570.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-834	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	570.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-901	€477,92 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	577.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-768	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	577.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-835	€177,16 Prix sur Quantité	3 In Stock

50.00	577.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-902	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	580.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-646	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	580.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-706	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	580.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#87-003	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	589.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-647	€95,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	589.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-707	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	589.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-631	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	600.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-648	€95,79 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	600.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-708	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	600.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#87-004	€477,92 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	600.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-736	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	600.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-745	€177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	600.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#87-010	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	610.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-649	€95,79 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	610.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-709	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	620.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-650	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	620.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-710	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	632.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-651	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	632.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-711	€115,15 €177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	632.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-632	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock

12.50	636.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-652	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	636.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-712	€177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	636.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#86-633	€477,92 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	640.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-653	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	640.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-713	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	647.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-654	€95,79 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	647.00	10.00	≥45	200 - 1200	-	#65-714	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	650.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-655	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	650.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-715	€177,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	650.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#86-634	€477,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	650.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-737	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	650.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#65-746	€177,16 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	650.00	80.00	≥60	200 - 1200	-	#87-011	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	656.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-656	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	Contact
25.00	656.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-716	€177,16 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.00	656.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#86-635	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	660.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-769	€95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	660.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-836	€177,16 Prix sur Quantité	Contact
50.00	660.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-903	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	671.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-657	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock

25.00	671.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-717	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	671.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#86-636	€477,92 Prix sur Quantité	Contact
12.50	676.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-658	€47,90 €95,79 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	676.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-718	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.50	680.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-770	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	680.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-837	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	680.00	10.00	>55	200 - Far IR	-	#67-904	€477,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	690.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-659	€95,79 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	690.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-719	€177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	694.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-660	€95,79 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	694.00	10.00	≥50	200 - 1200	-	#65-720	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	694.00	10.00	>50	200 - 1200	-	#87-005	€477,92 Prix sur Quantité	7 In Stock

