

[Tous les Produits](#) / [Microscopie](#) / [Objectifs Corrigés à l'Infini](#)

Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail

See More by [Mitutoyo](#)




- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision

Spécifications


Caractéristiques du produit			
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :		Focal Length: 200mm	Fabricant: Mitutoyo
Propriétés optiques			
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):		N/A	Gamme de Longueur d'Onde (nm): 435 - 655
Parfocal Length (mm):		95	Liquide d'Immersion : N/A
Capteur			
Taille maximale du capteur:		2/3"	
Filetage & montage			
Filetage:		M26 x 36 TPI	
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):		+5 to +40	Humidité d'Utilisation: 20 - 80%

Informations techniques



**Transmission of Mitutoyo Plan Apo
Long Working Distance Objectives**



**Transmission of Mitutoyo Plan Apo
SL Series Objectives**



Typical Transmission for M Plan Apo



Produits

Grossisse- ment	NA	FL (mm)	WD (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
1X	0.025	200.00	11.0	#58-235	€3.275,40	1 In Stock
2X	0.055	100.00	34.0	#46-142	€1.250,80	6 In Stock
5X	0.14	40.00	36.5	#46-143	€816,20	5 In Stock
5X	0.21	40.00	25.5	#34-247	€6.540,20	1 In Stock
7.5X	0.21	26.67	35.0	#66-383	€1.727,80	7 In Stock
10X	0.28	20.00	34.0	#46-144	€1.176,60	20+ In Stock
10X	0.42	20.00	15.0	#58-236	€10.918,00	2 In Stock
20X	0.28	10.00	30.5	#46-398	€4.165,80	5 In Stock
20X	0.42	10.00	20.0	#46-145	€2.766,60	10 In Stock
50X	0.42	4.00	20.5	#46-399	€4.547,40	5 In Stock
50X	0.55	4.00	13.0	#46-146	€3.604,00	13 In Stock
50X	0.75	4.00	5.2	#58-237	€7.663,80	1 In Stock
100X	0.55	2.00	13.0	#46-401	€6.423,60	1 In Stock
100X	0.70	2.00	6.0	#46-147	€4.664,00	1 In Stock
100X	0.90	2.00	1.3	#58-238	€8.246,80	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com