

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes à Angle Droit](#)

TECHSPEC® Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance





- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles


Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.1	Biseau: Protective as needed
Propriétés optiques	
Tolérance Angulaire (arcsec): ±15	Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 40-20	Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviatiion du Faisceau (°): 90	Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25	

Informations techniques







Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Produits

Longueur des Côtés (mm)	Longueur de l'Hypoténuse (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
3.20	4.50	Aluminum with protective overcoat	#32-538	€121,54 Prix sur Quantité	6 In Stock
3.20	4.50	Uncoated	#32-537	€105,06 Prix sur Quantité	2 In Stock
3.20	4.50	VIS 0° & Aluminized	#65-981	€138,02 Prix sur Quantité	Contact
5.00	7.10	Aluminum with protective overcoat	#32-540	€101,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	7.10	Uncoated	#32-539	€85,49 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	7.10	VIS 0° & Aluminized	#47-929	€124,63 Prix sur Quantité	Contact
7.00	9.90	Aluminum with protective overcoat	#32-542	€105,06 Prix sur Quantité	9 In Stock
7.00	9.90	Uncoated	#32-541	€88,07 Prix sur Quantité	20+ In Stock
7.00	9.90	VIS 0° & Aluminized	#47-930	€126,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	14.10	Aluminum with protective overcoat	#32-544	€105,06 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	14.10	Uncoated	#32-543	€88,07 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	14.10	VIS 0° & Aluminized	#47-594	€126,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	17.70	Aluminum with protective overcoat	#65-929	€107,12 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.50	17.70	Uncoated	#47-933	€91,16 Prix sur Quantité	17 In Stock
12.50	17.70	VIS 0° & Aluminized	#65-930	€129,78 Prix sur Quantité	3 In Stock

15.00	21.20	Aluminum with protective overcoat	#32-546	€107,12 Prix sur Quantité	11 In Stock
15.00	21.20	Uncoated	#32-545	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	21.20	VIS 0° & Aluminized	#47-931	€129,78 Prix sur Quantité	16 In Stock
20.00	28.30	Aluminum with protective overcoat	#32-548	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	28.30	Uncoated	#32-547	€105,06 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	28.30	VIS 0° & Aluminized	#47-595	€138,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	35.40	Aluminum with protective overcoat	#32-550	€138,02 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	35.40	Uncoated	#32-549	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	35.40	VIS 0° & Aluminized	#47-596	€149,35 Prix sur Quantité	12 In Stock
30.00	42.40	Aluminum with protective overcoat	#32-552	€162,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	42.40	Uncoated	#32-551	€138,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	42.40	VIS 0° & Aluminized	#47-932	€179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	70.70	Aluminum with protective overcoat	#65-931	€259,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	70.70	Uncoated	#49-007	€236,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	70.70	VIS 0° & Aluminized	#65-932	€276,04 Prix sur Quantité	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com