

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs à Traitements Métalliques Polis avec Précision](#)

Miroirs à Substrat Métallique



- Substrat en aluminium
- Excellents pour les applications laser LWIR
- Traitements en aluminium et or disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):	90
----------------------	----



Propriétés optiques

Substrat:	Aluminum 6061-T6
-----------	------------------

Qualité de Surface:	80-50
---------------------	-------

Type de Traitement:	Metal
---------------------	-------

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Planéité de Surface (P-V)	Traitement	Spécification du Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.40	9.50	-	Protected Gold (700- 12000nm)	R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm	#47-114	€326,51 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	9.50	-	Protected Aluminum (400- 12000nm)	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm	#47-113	€175,10 Prix sur Quantité	20+ In Stock
38.10	9.50	-	Protected Gold (700- 12000nm)	R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm	#47-116	€376,98 Prix sur Quantité	6 In Stock
38.10	9.50	-	Protected Aluminum (400- 12000nm)	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm	#47-115	€179,63 €224,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.80	9.50	-	Protected Gold (700- 12000nm)	R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm	#47-118	€444,96 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.80	9.50	-	Protected Aluminum (400- 12000nm)	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm	#47-117	€382,13 Prix sur Quantité	1 In Stock

76.20	12.70	-	Protected Gold (700-12000nm)	$R_{avg} > 94\%$ @ 700 - 800nm $R_{avg} > 97\%$ @ 800 - 2000nm $R_{avg} > 98\%$ @ 2 - 12 μ m	#47-120 €695,25 Prix sur Quantité	4 In Stock
76.20	12.70	-	Protected Aluminum (400-12000nm)	$R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm $R_{avg} > 70\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 97\%$ @ 2 - 12 μ m	#47-119 €581,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
101.60	12.70	-	Protected Gold (700-12000nm)	$R_{avg} > 94\%$ @ 700 - 800nm $R_{avg} > 97\%$ @ 800 - 2000nm $R_{avg} > 98\%$ @ 2 - 12 μ m	#20-155 €1.174,20 Prix sur Quantité	Contact
101.60	12.70	-	Protected Aluminum (400-12000nm)	$R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm $R_{avg} > 70\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 97\%$ @ 2 - 12 μ m	#20-154 €999,10 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com